

Kör keresztmetszetű henger

DGS-40-100-PPV


Cikkszám: 4681

Kifutó termék

FESTO

[mindkét oldalon beállítható véghelyzet-csillapítással.](#)

[Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	100 mm
Dugattyú átmérő	40 mm
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.6 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Csillapítási hossz	15 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	633 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	754 N
Pneumatikus csatlakozás	G1/4