


párhuzamos építőkészlet EAMM-U-45-V25-40P-63

Cikkszám: 4782056

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|--------------------|
| Méret | 45 |
| Középtávolság | 63 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Hajtómű áttétel | 1:1 |
| Max.fordulatszám | 3,600 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 50 °C |
| Tehetetlenségi nyomaték | 4.35 kgmm2 |
| Üresjárási nyomaték | 0.05 Nm |
| Átvihető forgató nyomaték | 0.5 Nm |
| Gyártmány súlya | 253 g |
| Csatlakozófelület, szabályozó | V25 |
| Interfész kód, motor ln | 40P |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |