


# csatlakozó

## EAMD-16-15-5-8X10

Cikkszám: 4819892

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	5 mm
Felfogó átmérő 2	8 mm
Méret	16
Névleges hossz	15 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	0.355 kgmm2
Átvihető forgató nyomaték	1.2 Nm
Gyártmány súlya	13 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform