


csatlakozó

EAMD-21-15-12-8X10

Cikkszám: 4820335

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	12 mm
Felfogó átmérő 2	8 mm
Méret	21
Névleges hossz	15 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.45 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	2 Nm
Gyártmány súlya	13.5 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform