


csatlakozó

EAMD-25-22-8-10X12

Cikkszám: 5010861

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	8 mm
Felfogó átmérő 2	10 mm
Méret	25
Névleges hossz	22 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.2 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	8 Nm
Gyártmány súlya	43.4 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform