

Műanyag tömlő PC-6-BL

Cikkszám: 5030

FESTO

Kífutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	12 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	32.5 mm
Belső átmérő	6 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 35 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.105 kg/m
Szín	kék
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, cső	PVC-P