


csatlakozó

EAMD-32-32-9-16X20

Cikkszám: 5038002

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	9 mm
Felfogó átmérő 2	16 mm
Méret	32
Névleges hossz	32 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	14.5 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	12.5 Nm
Gyártmány súlya	127 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform