

csatlakozó

EAMD-42-40-18-16X25

Cikkszám: 5056644

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	18 mm
Felfogó átmérő 2	16 mm
Méret	42
Névleges hossz	40 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	39 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	17 Nm
Gyártmány súlya	192 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform