

kör keresztmetszetű henger

DSNU-S-8-60-P-A-MQ

Cikkszám: 5205905

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Lökett | 60 mm |
| Dugattyú átmérő | 8 mm |
| Dugattyúrúd menet | M4 |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstruktív felépítés | Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Operating pressure MPa | 0.15 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | 1.5 ... 10 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tisztasoba kategória | ISO class 6 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 22.6 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 30.2 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél | 6.3 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 1 g |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 20 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 2.4 g |
| Felfogási mód | tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás | M5 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material cover | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material piston rod | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material cylinder barrel | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |