



motorkábel NEBM-SF1W31-EH-2.6-Q15N-LE28

Cikkszám: 5213342

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	DIN 47100
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Csatlakozási frekvencia	30
Gyártmány súlya	770 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
Electrical connection 1, note about the cable outlet	90°
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Connection pattern F1
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	31
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	31
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Retesz
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	28
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	28
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 50 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	0.5 A
Lökfeszültség-szilárdság	0.25 kV
Kábelhossz	2.6 m
Vezetési tulajdonság	Suitable for energy chains
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, fix kábelbefektetés	≥ 49.5 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelbefektetés	≥ 74.25 mm
Kábel átmérő	9.9 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,2 mm
Kábelszerkezet	1x(6x0,35)+2x(4x0,15)
Vezeték névleges keresztmetszet	0.35 mm ² 0.15 mm ²
Érvégek	Érvég hüvely
Védettség	IP20
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 75 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 55 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	1
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	fekete
Material housing	PA
Ház színe	fekete
Material electrical contact	Réz ötvözet, ónozva