


csatlakozó tömb MHP2-PR8-5

Cikkszám: 525125

FESTO

az MHP2-....-HC/TC félkarmantyús szelepekhez



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	8
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	511 g
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal alakos sínrel
Szelep felfogási módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1	M7
Pneumatikus csatlakozás 3	M7
Pneumatikus csatlakozás 5	M7
Material of connecting plate	Alumínium ötvözet