


teleptőmb MHA2-PR10-5-M5

Cikkszám: 525131

FESTO

MHA2-...-HC/TC alaplapos szelepekhez



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	10
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	597 g
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal alakos sínnel
Szelep felfogási módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1	M7
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Pneumatikus csatlakozás 3	M7
Pneumatikus csatlakozás 4	M5
Pneumatikus csatlakozás 5	M7
Material of connecting plate	Alumínium ötvözet