


Mágnesszelep

MHP3-MS1H-3/20-1/8-K

Cikkszám: 525161

FESTO

Egyedi szelep, gyorsan kapcsol, kábellel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 nyitott monostabil
Működtetés fajtája	elektromos
Méret	14 mm
Normál névleges átáramlás	200 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 8 bar
Konstruktív felépítés	tehermentesített ülékes szelep
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Védettség	IP65
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Névleges méret	3 mm
Raszter méret	19 mm
Lefúvás funkció	fojtható
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	nyomó
Vezérlési fajta	közvetlen
Áramlási irány	korlátozásokkal reverzibilis
Üzemi nyomás, reverzibilis	-0.9 ... 0 bar
Max. kapcsolási frekvencia	280 Hz
Kapcsolási idő ki	2.8 ms
Kapcsolási idő be	2.3 ms
Kikapcsolási idő túrése	+10%/-50%
Bekapcsolási idő túrése	+10%/-30%
Kapcsolási idő szórása 1 Hz-től	0.2 ms
Ciklusidő	100%
Tekercs jellemző	24 V DC: kisáramú fázis: 1,6 W, nagyáramú fázis: 6,5 W
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Korlátozás: környezeti- és közeg hőmérséklet	a kapcsolási frekvencia függvényében
KBK korrózióállósági osztály	2
Közeg hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Gyártmány súlya	120 g
Elektromos csatlakozás	Kábel
Kábelhossz	2.5 m
Felfogási mód	PR lécre
Pneumatikus csatlakozás, 11	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Pneumatikus csatlakozás, 33	Csatlakozólap
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	HNBR NBR

Jellemző	Érték
Anyag információ, ház	Horgany présöntvény bevont
Anyag információ, kábelköpeny	PUR
Anyag információ: csavarok	Acél Horganyzott