


teleptőmb MHA3-PR10-3-1/8

Cikkszám: 525225

FESTO

MHA3-...-HC/TC alaplapos szelepekhez



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	10
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal alakos sínnel
Szelep felfogási módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1/33	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	Belső menet: G1/8
Pneumatikus csatlakozás 3/11	G1/4
Material of connecting plate	Alumínium ötvözet