

Összekötő vezeték SIM-K-WD-2,5-CDN



Cikkszám: 525261

Kifutó termék

[a CDN hengerekhez.](#)

Kifutó típus. 2015-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 61076-2-104 EN 61984
Vezetési tulajdonság	Standard
Vezeték vizsgálati feltételek	vonszolólánc: 5 millió ciklus, 75 mm hajlítási sugár Hajlításállóság Festo szabvány szerint Vizsgálati feltételek külön kérésre
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 60 V
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 60 V
Lökőfeszültség-szilárdság	1.5 kV
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	3 A
Szennyeződés foka	3
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Védettség	IP65 IP67 szerelt állapotban IP69K
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Elektromos csatlakozás	pattintható derékszögű aljzat 3 sarkú
Kábel átmérő	4.5 mm
Kábelhossz	2.5 m
Vezeték névleges keresztmetszet	0.25 mm ²
Színkód, érszigetelés	kék barna fekete
Ház színe	fekete
A kábelköpeny színe	szürke
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, ház	TPE-U(PU)
Anyag információ, szigetelő hüvely	PVC
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PU)