


csatlakozó kábel SIM-K-WD-5-CDN

Cikkszám: 525262

FESTO

a CDN hengerekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	Érszínek és csatlakozószámok az EN 60947-5-2 szerint EN 61076-2-104 EN 61984
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Csatlakozási frekvencia	100
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	kerek
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M8 Rastverriegelung A-codiert nach EN 61076-2-104
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	3
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Snap-in locking
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	3
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 60 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 60 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	3 A
Lökőfeszültség-szilárdság	1.5 kV
Kábelhossz	5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Vezeték vizsgálati feltételek	Hajlításállóság Festo szabvány szerint Vizsgálati feltételek külön kérésre vonzolólánc: 5 millió ciklus, 75 mm hajlítási sugár
Hajlításszög, fix kábelkötés	≥ 23 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelkötés	≥ 46 mm
Kábel átmérő	4.5 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,1 mm
Kábelszerkezet	3x0,25
Vezeték névleges keresztmetszet	0.25 mm ²
Érvégek	Érvéghüvely
Védettség	IP65 IP67 IP69K
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Speciális tulajdonságok	Easy to clean
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötégnél	-5 ... 70 °C
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 70 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes

Jellemző	Érték
	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PUR)
A kábelköpeny színe	szürke
Anyag információ, ház	TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ: krimp csatlakozók	Brass, gold-plated
Anyag információ, szigetelő hüvely	PVC