


középhelyzet modul SLG-Z-18-A

Cikkszám: 525681

FESTO

[SLG lineáris hajtóműhöz.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Fordító modul
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	1 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	75 g
Felfogási mód	átmenő furattal és illesztőcsappal
Pneumatikus csatlakozás	M3
Material stops	acél, nikkelezve
Material seals	PUR
Material housing	Alumínium keményre oxidált