


# műanyag tömlő PUN-6X1-BL-500

Cikkszám: 525747

FESTO

külső átmérőre kalibrált, QS pillanat-csatlakozókhoz, CN- és CK csavarzatokhoz poliuretán (élelmiszeripari alkalmazásokra nincs engedélyezve).



## Adatlap

| Jellemző   | Érték  |
|--|--|
| Külső átmérő                                     | 6 mm   |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 26.5 mm  |
| Belső átmérő                                     | 4 mm   |
| Min.hajlítási sugár                              | 16 mm  |
| Használati útmutató                              | TPE-U Ester based<br>The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| Tubing characteristics                           | Suitable for energy chains   |
| Operating pressure for entire temperature range  | -0.095 ... 0.7 MPa   |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány      | -0.95 ... 7 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range  | -13.775 ... 101.5 psi  |
| Temperature-dependent operating pressure         | -0.095 ... 1 MPa   |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás                | -0.95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure         | -13.775 ... 145 psi  |
| Engedély   | TÜV  |
| Tanúsítványt kiállító hely                       | B 013277 0506 00   |
| Üzemi közeg                                      | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint   |
| Nyersanyag égés-ellenőrzése                      | UL94 HB  |
| PWIS conformity                                  | VDMA24364-B2-L   |
| Környezeti hőmérséklet                           | -35 ... 60 °C  |
| Gyártmány súlya a hosszától függően              | 0.0192 kg/m  |
| Pneumatikus csatlakozás                          | 6 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz<br>4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával<br>4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz  |
| Szín   | kék  |
| Shore keménység                                  | D 52 +/- 3   |
| Anyag megjegyzés                                 | RoHS konform   |
| Material tubing                                  | TPE-U(PU)  |