


# vákuum szívókorong ESS-80-GT-G1/4-I

Cikkszám: 525984

FESTO

könnyen cserélhető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong tartó magasság kiegyenlítő	7.5 mm
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	100 mm
Névleges méret	5.5 mm
Szívókorong átmérő	80 mm
Szívókorong térfogat	28.6 cm <sup>3</sup>
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	kerek, harang alakú
Szívókorong alak	kerek mély
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Leszakító erő 70 % vákuumnál	245 N
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	245 N
Max.meghúzási nyomaték, felfogó menet	11 Nm
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	99 N
Gyártmány súlya	61 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	G1/4
Szín	vörösesbarna
Shore keménység	72 +/- 5
Material of threaded plug	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	Vulkollan®