

vákuum szívókorong ESV-60-GT

Cikkszám: 526003

FESTO

kopó alkatrész, könnyen cserélhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong tartó magasság kiegyenlítő	6 mm
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	75 mm
Szívókorong átmérő	60 mm
Szívókorong térfogat	11.3 cm ³
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	kerek, harang alakú
Szívókorong alak	kerek mély
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7::-:] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Leszakító erő 70 % vákuumnál	134 N
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	134 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	37 N
Gyártmány súlya	10.7 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Szín	vörösesbarna
Shore keménység	72 +/- 5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	Vulkollan®