

# vákuum szívókorong ESV-80-BT

Cikkszám: 526008

FESTO

kopó alkatrész, könnyen cserélhető.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Szívókorong tartó magasság kiegyenlítő     | 10.5 mm  |
| Min.munkadarab lekerekítési sugár, R       | 100 mm   |
| Szívókorong átmérő                         | 80 mm  |
| Szívókorong térfogat                       | 59.1 cm <sup>3</sup>                                 |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges  |
| Konstrukciós felépítés                     | Tömlőhenger  |
| Szívókorong alak                           | kerek harmonika, 1,5-szeres                          |
| Üzemi nyomás                               | -0.95 ... 0 bar                                      |
| Névleges üzemi nyomás                      | -0.7 bar   |
| Üzemi közeg                                | atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7::-:] szerint |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-A1-L                                       |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 80 °C  |
| Leszakító erő 70 % vákuumnál               | 237 N  |
| Tartó erő névleges üzemi nyomásnál         | 237 N  |
| Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál | 102 N  |
| Gyártmány súlya                            | 57.2 g   |
| Felfogási mód                              | a vákuum csatlakozón keresztül                       |
| Szín                                       | vörösesbarna   |
| Shore keménység                            | 72 +/- 5   |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform   |
| Material suction cup                       | Vulkollan®   |