


# Manométer készlet DPA-100-10-MA-SET

Cikkszám: 526098

FESTO

[nyomásfokozóhoz](#)



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 837-1
Névleges méret, manométer	40
Konstruktív felépítés	Csőrugós manométer
Felfogási mód	külső menettel
Üzemi nyomás	10 bar
Mérés pontossági osztály	2,5
Védettség	IP43
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Gyártmány súlya	305 g