

# nyomásszabályozó szelep LR-N1/8-D7-MICRO

Cikkszám: 526265



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

[Menetes csatlakozó lappal és manométerrel.](#)

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Micro
Sorozat	D
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 7 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.3 bar
Normál névleges átáramlás	450 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	110 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartó derékszöggel választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	1/8 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	1/8 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium ötvözet
Material membrane	NBR