


Szervomotor MTR-AC-100-5S-AA

Cikkszám: 526735

FESTO

hajtómű nélkül, fék nélkül.



Adatlap

Jellemző	Érték
Forgórész helyzetérzékelő	Rezolver
Hőmérséklet felügyelet	PTC ellenállás
Max.fordulatszám	4,550 1/min
Névleges fordulatszám	3,600 1/min
Tartós nyugalmi állapotí áram	8.43 A
Szigetelés védelmi osztály	F
Motor állandó	1.49 Nm/A
Motor névleges teljesítménye	2,396 W
Névleges feszültség, DC	560 V
Névleges áram, motor	4.3 A
Csúcsáram	16 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	max. 90 %
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 40 °C
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték	6.8 kgcm ²
Tehetlenségi nyomaték, rotor	6.8 kgcm ²
Névleges forgató nyomaték	6.36 Nm
Forgató nyomaték csúcs	23 Nm
Nyugalmi állapot forgató nyomaték	12.53 Nm
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	150 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	500 N
Gyártmány súlya	9,100 g
Elektromos csatlakoztatási technika	Csatlakozó