

Mágnesszelep

CPPSC1-M1H-X-P-QB

Cikkszám: 527373



Kifutó termék

a CPA-SC szelepszigethez, QS pillanat-csatlakozó felül, plug-in csatlakozóval.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Kifutó típus. 2014-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Működtetés fajtája	elektromos
Normál névleges átáramlás	120 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Visszaállítás fajtája	pneumatikus rugó
Védettség	IP20
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Lefúvás funkció	fojtható
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	reteszelő nyomó
Vezérlési fajta	elővezérelt
Áramlási irány	reverzáló
Kapcsolási pozíció jelző	igen
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
b érték	0.24
C érték	0.535 l/sbar
Kapcsolási idő ki	20 ms
Kapcsolási idő be	10 ms
Tekercs jellemző	24V DC: 1W
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	1
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Hangnyomás szint	95 dB(A)
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	40 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú Csatlakozó
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-5/32
Pneumatikus csatlakozás 3	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 4	QS-5/32
Pneumatikus csatlakozás 5	Csatlakozólap
Anyag információ, tömítések	FPM HNBR NBR
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény