


kábelelosztó ASI-KVT-FKX2-M12

Cikkszám: 527474

FESTO

AS-interfészhez



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	46 mm
Magasság	102 mm
Hossz	28,5 mm
Felfogási mód	választható/egyéb átmenő furattal alakos sínnel
Gyártmány súlya	190 g
Feldbus interfész	AS-Interface: lapos kábel csatlakozó aljzat, M12x1, 4-pólusú, A-kódolású Terhelő feszültség: lapos kábel dugó
DC üzemi feszültség, AS-Interface	26.5 ... 31.6 V
Névleges üzemi feszültség, DC AS-Interface	26.5 V
DC üzemi feszültség, terhelő feszültség	20.4 ... 26.4 V
Névleges üzemi feszültség, DC terhelő feszültség	24 V
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PA erősítésű
Anyag információ, tömítések	PUR
Anyag információ, fedél	PA erősítésű
Relatív légnedvesség	5 - 90 % nem kondenzálódó