

csatlakozó kábel

KMP6-15P-12-5



Cikkszám: 527544

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

CPV-SC szelepszigethez, Sub-D csatlakozóval, 15 pólusú, 5 m hosszú.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	DIN 41652
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Csatlakozási frekvencia	50
Gyártmány súlya	585 g
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Sub-D
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	15
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	15
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	2x 4-40 UNC csavar
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	15
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	15
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	2.8 A
Lökőfeszültség-szilárdság	1 kV
Kábelhossz	5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Vezeték vizsgálati feltételek	Vizsgálati feltételek külön kérésre
Hajlításszög, fix kábelfektetés	≥ 86 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés	≥ 129 mm
Kábel átmérő	8.6 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,25 mm
Kábelszerkezet	15x0,34
Vezeték névleges keresztmetszet	0.34 mm ²
Érvégek	Tompára levágva
Védettség	IP40
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 75 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződéskód	2
Material cable sheath	PVC

Jellemző	Érték
A kábelköpeny színe	szürke
Material housing	PBT erősítésű
Ház színe	szürke
Material screw-type lock	Horganyzott sárgaréz
Material electrical contact	Aranybevonatú vörösrézötvözet