

# sűrített levegő előkészítő egység FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO-H

Cikkszám: 527863

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

menetes csatlakozó lap nélkül, manométer nélkül, félautomatikus kondenzátum leeresztés.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Micro
Sorozat	D
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Kondenzátum leeresztő	félautomata
Konstruktív felépítés	Szűrő szabályzó manométer nélkül Proporcionális standard közbülső olajozó
Max.kondenzátum mennyiség	3 cm <sup>3</sup>
Szűrő finomság	5 µm
Nyomás látjelző	M5 előkészítve
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 7 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.3 bar
Normál névleges átáramlás	80 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-:--:] szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	103 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Material housing	Alumínium ötvözet
Material bowl	PC