

Sűrített levegő előkészítő egység FRC-N1/8-D7-O-5M-MICRO-H

Cikkszám: 527871



Kifutó termék

FESTO

menetes csatlakozó lappal, manométer nélkül, félautomatikus kondenzátum leeresztés.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Micro
Beépítési helyzet	függőleges
Szűrő finomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	félautomata
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 7 bar
Normál névleges átfáramlás	140 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-:-:-] szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	123 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartó derékszöggel választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/8-27
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/8-27
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet
Anyag információ, csésze	PC