

sűrített levegő előkészítő egység FRC-QS6-D-7-5M-MICRO

Cikkszám: 527880



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

csatlakozó lap csatlakozóval, manométerrel, kézi kondenzátum leeresztés.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|--|
| Méret | Micro |
| Sorozat | D |
| Működtetés biztosító zár | Arretáló forgatógomb |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Kondenzátum leeresztő | kézzel forgatható |
| Konstruktív felépítés | Szűrő szabályzó manométerrel Proporcionális standard közbülső olajozó |
| Max.kondenzátum mennyiség | 3 cm ³ |
| Szűrő finomság | 5 µm |
| Nyomás látjelző | manométerrel |
| Üzemi nyomás | 1 ... 10 bar |
| Nyomásszabályozási tartomány | 0.5 ... 7 bar |
| Max.nyomáshiszterézis | 0.3 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-:-:-] szerint |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 149 g |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | QS-6 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | QS-6 |
| Material housing | Alumínium ötvözet |
| Material bowl | PC |