

Szűrő MS4-LF-1/4-CRV-Z

Cikkszám: 529398

FESTO

5 µm-es szűrő, műanyag csésze műanyag védőkosárral, teljesen automatikus kondenzátum leeresztés, áramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | 4 |
| Sorozat | MS |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Szűrő finomság | 5 µm |
| Kondenzátum leeresztő | teljesen automatikus |
| Konstrukciós felépítés | Szinterelt szűrő centrifugális leválasztóval |
| Max.kondenzátum mennyiség | 19 ml |
| Csészevédő | Műanyag védőkosár |
| Üzemi nyomás | 2 ... 12 bar |
| Normál névleges átáramlás | 1,300 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Nemesgázok |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint |
| Közeg hőmérséklet | 5 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 5 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 189 g |
| Felfogási mód | választható/egyéb Vezeték beépítés tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/4 |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes RoHS konform |
| Anyag információ, tömítések | NBR |
| Anyag információ, szűrő | PE |
| Anyag információ, ház | Alumínium présöntvény |
| Anyag információ, csésze | PC |