

Bekapcsoló szelep

MS6-EE-3/8-V110-Z

Cikkszám: 529836

FESTO

elektromos, az átáramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Lefúvás funkció	nem fojtható
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	reteszelő nyomó
Konstrukciós felépítés	Körtolattyú
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Vezérlési fajta	közvetlen
Vezérlő levegő ellátás	belső
Áramlási irány	nem visszafordítható
Szelep funkció	3/2 zárt monostabil
Kapcsolási pozíció jelző	tartozékokkal
Üzemi nyomás	4 ... 18 bar
b érték	0.5
C érték	22 l/sbar
Normál névleges átáramlás	5,500 l/min
Tekeracs jellemző	110V AC
Üzemi közeg	sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	740 g
Elektromos csatlakozás	Csatlakozó négyzetletes alak C alak DIN 43650 szerint
Felfogási mód	tartozékokkal választható/egyéb Vezeték beépítés
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/2
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény