


leágazó modul MS6-FRM-1/2-Y-Z

Cikkszám: 529855

FESTO

nyomáskapcsolóval kijelző nélkül, átáramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Elágazó modul
Üzemi nyomás	0 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás 1→2 fő áramlásirányban	14,700 l/min
Normál névleges átáramlás kimenet felfelé	4,400 l/min
Normál névleges átáramlás kimenet lefelé	4,600 l/min
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 125 V
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	736 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium présöntvény