


tengelykapcsoló ház

EAMK-A-E48-64A

Cikkszám: 529940

FESTO

szervomotoros elektromechanikus hajtóműhöz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	480 g
Csatlakozófelület, szabályozó	E48B
Csatlakozófelület, tengelykapcsoló	64A
Anyag megjegyzés	RoHS konform