


# Léptető motor MTR-ST-87-48S-AA

Cikkszám: 530065

FESTO

Kífutó típus. 2008-ig szállítható



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szigetelés védelmi osztály	B
Névleges feszültség, DC	48 V
Névleges áram, motor	4.7 A
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	45 - 80 %
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Teljes hajtómű tehetetlenségi nyomaték	4 kgcm <sup>2</sup>
Motor tartási nyomatéka	6.47 Nm
Tehetlenségi nyomaték, rotor	4 kgcm <sup>2</sup>
Megengedett tengelyirányú tengelyterhelés	50 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	130 N
Gyártmány súlya	4,200 g
Elektromos csatlakoztatási technika	Csatlakozó