

# Manométer MA-63-232-N1/4-PSI-E-RG

Cikkszám: 530394

FESTO

a kijelzés egysége psi, beállítható vörös/zöld tartomány.  
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték                             |
|--|-----------------------------------|
| Kijelzési tartomány [psi]                  | 0 ... 232 psi                     |
| A következő szabványnak felel meg:         | EN 837-1                          |
| Névleges méret, manométer                  | 63                                |
| Konstruktív felépítés                      | Csőrugós manométer                |
| Felfogási mód                              | Vezeték beépítés                  |
| Üzemi közeg                                | Nemesgázok<br>semleges folyadékok |
| Üzemi nyomás                               | 0 ... 232 Psi                     |
| Változó terhelés tényező                   | 0.66                              |
| Mérés pontossági osztály                   | 2,5                               |
| Védettség                                  | IP43                              |
| Közeg hőmérséklet                          | -20 ... 60 °C                     |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 60 °C                     |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform                      |
| Csatlakozási helyzet                       | Hátoldal központos                |
| Pneumatikus csatlakozás                    | NPT1/4-18                         |
| Közeggel érintkező anyagok                 | Sárgaréz                          |
| Anyag információ, becsavarható tengely     | Sárgaréz                          |
| Anyag információ, ház                      | ABS                               |
| Anyag információ, ablak                    | PMMA                              |
| Ház színe                                  | fekete                            |
| Gyártmány súlya                            | 90 g                              |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | nincs oxigén<br>nincs acetilén    |