

Szűrő-nyomásszabályozó szelep MS6N-LFR-3/8-D6-ERM-AS-Z

Cikkszám: 531298

FESTO

Maximális kimenő nyomás 7 bar, 40 µm-es szűrő, manométerrel, zárható szabályozó gomb, műanyag csésze műanyag védőkosárral, kézi kondenzátum leeresztés, átáramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | 6 |
| Sorozat | MS |
| Működtetés biztosító zár | tartozékokkal, zárható |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Szűrő finomság | 40 µm |
| Kondenzátum leeresztő | kézzel forgatható |
| Konstruktív felépítés | Szűrő szabályzó manométerrel |
| Max.kondenzátum mennyiség | 38 ml |
| Szabályzó funkció | Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással |
| Csészevédő | Műanyag védőkosár |
| Nyomás látjelző | manométerrel |
| Nyomásszabályozási tartomány | 0.3 ... 7 bar |
| 1 bemeneti nyomás | 0.8 ... 20 bar |
| Max.nyomáshiszterezis | 0.25 bar |
| Normál névleges átáramlás | 5,700 l/min |
| Üzemi közeg | sűrített levegő |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | 5.7.- DIN ISO 8573-1 szerint |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 875 g |
| Felfogási mód | tartozékokkal választható/egyéb Előlapra szerelés Vezeték beépítés |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | NPT3/8-18 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | NPT3/8-18 |
| Anyag információ, tömítések | NBR |
| Anyag információ, ház | Alumínium présöntvény |
| Anyag információ, csésze | PC |
| Anyag információ, elválasztó tányér | POM |