


gyorscsatlakozó aljzat KDS6-1/4-I

Cikkszám: 531650
Kifutó termék

FESTO

önzáró, ISO 4414 szerinti biztonsági csatlakozóhoz

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	7.2 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.5 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	1,373 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	BIA TÜV
Névleges meghúzási nyomaték	9.5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 15 %
Gyártmány súlya	125 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Belső menet: G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform