


csatlakozó dugó KS2-M5-I

Cikkszám: 531660

FESTO

[önbeálló csőcsatlakozásokhoz.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	2.7 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	135 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Névleges meghúzási nyomaték	0.85 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 15 %
Gyártmány súlya	5 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Belső menet: M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform