

csatlakozó dugó KS2-CN-4


Cikkszám: 531663

Kifutó termék

FESTO

[önbeálló csőcsatlakozásokhoz.](#)

[Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	2.4 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	119 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Gyártmány súlya	5 g
Pneumatikus csatlakozás 1	CN-4
Anyag megjegyzés	RoHS konform