


# csatlakozó dugó KS3-1/8-I

Cikkszám: 531668

FESTO

[önbeálló csőcsatlakozásokhoz.](#)



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	4.95 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	558 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 15 %
Gyártmány súlya	16 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Belső menet: G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform