

csatlakozó dugó KSS6-CK-9


Cikkszám: 531698

Kifutó termék

FESTO

[ISO 4414 szerinti önbeálló biztonsági csatlakozóhoz](#)

[Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	7.4 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 12 bar
Normál névleges átfolyás	1,269 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	BIA TÜV
Gyártmány súlya	37 g
Pneumatikus csatlakozás 1	CK-9
Anyag megjegyzés	RoHS konform