

Olajozó MS6N-LOE-1/4-R-Z

Cikkszám: 531713

FESTO

műanyag csésze műanyag védőkosárral, áramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	Proporcionális standard közbülső olajozó
Max.töltési olajmennyiség	75 cm ³
Csészevédő	Műanyag védőkosár
1 bemeneti nyomás	1 ... 16 bar
Minimális áramlás az olajozó funkcióhoz	50 l/min
Normál névleges áramlás	2,500 l/min
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Olaj viszkozitás	ISO VG 32
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	600 g
Felfogási mód	tartozékokkal választható/egyéb Vezeték beépítés
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/4-18
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/4-18
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény
Anyag információ, csésze	PC