

tömítőgyűrű OK-3/4

Cikkszám: 531775

FESTO

becsavarható menetes csapok tömítésére.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Kézi meghúzás szobahőmérsékleten	igen
Névleges meghúzási nyomaték	35 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 10 %
Gyártmány súlya	1 g
Pneumatikus csatlakozás	G3/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material stops	PA erősítésű
Material seals	TPE-U(PU)