

Mikroszűrő MS6N-LFM-3/8-ARM-Z

Cikkszám: 531865

FESTO

0,01 µm-es szűrő, műanyag csésze műanyag védőkosárral, kézi kondenzátum leeresztés, átáramlási irány jobbról balra.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | 6 |
| Sorozat | MS |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Szűrő finomság | 0.01 µm |
| Szűrő hatásfok | 99.9999 % |
| Kondenzátum leeresztő | kézzel forgatható |
| Konstruktív felépítés | Szálas szűrő |
| Max.kondenzátum mennyiség | 38 cm ³ |
| 1 bemeneti nyomás | 0 ... 20 bar |
| Normál névleges átáramlás | 430 l/min |
| Üzemi közeg | szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 1 µm |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | 1.7.2 DIN ISO 8573-1 szerint |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Maradék olaj tartalom | 0.01 mg/m ³ |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 600 g |
| Felfogási mód | tartozékokkal választható/egyéb Vezeték beépítés |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | NPT3/8-18 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | NPT3/8-18 |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes |
| Anyag információ, tömítések | NBR |
| Anyag információ, szűrő | bórszilikát szál |
| Anyag információ, ház | Alumínium présöntvény |
| Anyag információ, csésze | PC |