

Leágazó modul MS6N-FRM-1/2-Z

Cikkszám: 531969

FESTO

Átáramlás iránya jobbról balra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Elágazó modul
Üzemi nyomás	0 ... 20 bar
Normál névleges átáramlás 1→2 fő áramlásirányban	13,000 l/min
Normál névleges átáramlás kimenet felfelé	6,700 l/min
Normál névleges átáramlás kimenet lefelé	8,000 l/min
Üzemi közeg	sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	500 g
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/2-14
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT1/2-14
Pneumatikus csatlakozás 3	NPT1/2-14
Pneumatikus csatlakozás 4	NPT1/2-14
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény