

# elektromos csatlakozó aljzat

## MHAP-PI-1

Cikkszám: 532182

FESTO

MHA1-P...-PI és MHP1-P...-PI csatlakozó- és teleptömbökhöz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	Clip
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	6 g
Elektromos csatlakozás	2 sarkú aljzat
Üzemi feszültségtartomány DC	$\leq 60$ V
Áramterhelhetőség	3 A
Kábelhossz	1 m
Kábel átmérő	1 mm
Kábelszerkezet	2x0,14
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-20 ... 50 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA
Material electrical contact	Réz ötvözet, ónozva