

# csatlakozó FBS-SUB-9-GS-IB-B

Cikkszám: 532217

FESTO

[Intrebus-hoz](#)



## Adatlap

| Jellemző                | Érték   |
|-------------------------|---|
| Szélesség               | 20 mm   |
| Magasság                | 62 mm   |
| Hossz                   | 61 mm   |
| Protokoll               | Interbus  |
| Kiegészítő funkciók     | RBST híd beépítve                                       |
| Gyártmány súlya         | 60 g  |
| Feldbus interfész       | 1 x 5 rugós kapcsok                                     |
| Megengedett kábelátmérő | 5 ... 10 mm   |
| Védettség               | IP65<br>IP67<br>szerelt állapotban<br>IEC 60529 szerint |
| Környezeti hőmérséklet  | 0 ... 50 °C   |
| Tárolási hőmérséklet    | -20 ... 70 °C   |
| Relatív légnedvesség    | 95 %<br>nem kondenzálódó                                |
| PWIS conformity         | VDMA24364-B2-L  |
| Anyag megjegyzés        | RoHS konform  |
| Material housing        | PA erősítésű  |
| Material of union nut   | Sárgaréz  |
| Material screws         | Acél  |
| Material seals          | NBR   |