


csatlakozó FBS-SUB-9-GS-2X4POL-B

Cikkszám: 532220

FESTO

[CC-linkhez](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	20 mm
Magasság	62 mm
Hossz	61 mm
Protokoll	CC-Link
Gyártmány súlya	60 g
Feldbus interfész	2 x 4 rugós csatlakozó kapocs
Figyelmeztetés Feldbus interfésszel kapcsolatban	BUS In - BUS Out áthurkolva
Megengedett kábelátmérő	5 ... 10 mm
Védettség	IP65 IP67 szerelt állapotban IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Relatív légnedvesség	95 % nem kondenzálódó
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA erősítésű
Material of union nut	Sárgaréz
Material screws	Acél
Material seals	NBR