


# Checkbox CHB-C-C

Cikkszám: 532271

FESTO

Kompakt kivitel



## Adatlap

Jellemző	Érték
Max. alkatrész átmérő	25 mm
Számlálási funkció	nem
Védettség	IP64
Csatlakozás az encoderhez	RS 485 specifikáció szerint
Szélesség	60 mm
Magasság	260 mm
Hossz	150 mm
Max. alkatrész hossz	A szalag sebességétől és a megkívánt felbontástól függ.
Min. alkatrész átmérő	0.5 mm
Min. alkatrész hossz	1 mm
Kimenetek	Jó alkatrész, megfelelő irányban Jó alkatrész, rossz irányban Helytelen alkatrész Konveyor vezérlés Szalagvezérlés/üzemkész
Bemenetek	Torlódás érzékelő 1
Különböző orientációk max. száma típus tárolók szerint	8
Típus memóriák max. száma	1
Mennyiség előválasztó	CheckKon szoftver
Biztosító, belső	8 A olvadó biztosító
A kimenetek elektromos korlátozása	700 mA
Max. áramerősség a PLC csatlakozón	1 A
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Áramfelvétel terheletlen kimeneteknél	750 mA
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 15 %
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Környezeti feltételek	száraz Külső idegen fény hatásának árnyékolása. lehetőleg tiszta környezeti levegő
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Felbontás, kamera	6/100 mm
Megvilágítási idő	128 ... 1,024 µs
Diagnózis interfész	RS232 interfész 115 Kbaud aljzat M12x1 4 sarkú